

**LOCTITE**

**Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 243\_EGFD**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

### Sigillante per viti liquido.

#### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). di media resistenza, funge da serrafiletti e allo stesso tempo da guarnizione.

#### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 243
----------------------------------	-------------

## Scheda tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Momento di scollamento minimo	26 Nm
Per misura del filetto M fino a	M36
Punto di infiammabilità	93 °C
Colore	blu
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Caratteristica	possibilità di distacco con attrezzi normali
Caratteristica	tixotropo
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Estere dimetacrilato
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	50 ml
Completamente indurito dopo	2 h
Resistenza manuale secondo	10 min
Viscosità dinamica	1300 - 3000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

