



Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati, Dim. dell'impronta a croce: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668380 2
GTIN	7610733064496
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Descrizione tecnica

Dimensione dell'impronta a croce	2
Per Ø viti	3,1 – 5,2 mm
Lunghezza complessiva	205 mm
Lunghezza lama	100 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

