



## Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips con cappuccio a percussione, Dim. dell'impronta a croce: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668300 2
GTIN	4013288191199
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura Kraftform** in plastica resistente agli urti con **zone morbide integrate** (ad eccezione della Dim. 4) e **cappuccio a percussione**. **Lama esagonale**, in acciaio speciale resistente agli urti, **passante**, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunito.

#### Uso:

**Cacciavite per viti Phillips** con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess) per  $\varnothing$  viti: 3,1 – 5,2 mm  
Lunghezza lame: 100 mm  
Lunghezza complessiva: 205 mm  
Esagono di manovra: 10 mm

### Descrizione tecnica

Esagono di manovra	10 mm
Lunghezza lame	100 mm
Dim. dell'impronta a croce	2
Lunghezza complessiva	205 mm
per $\varnothing$ viti	3,1 – 5,2 mm
Denominazione originale prodotto	917 SPH
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione	sì

Tipo di prodotto

Giravite