

Garant
Tagliatubi per tubi in plastica

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	818160
GTIN	4045197675866
Classe articolo	81C

Descrizione
Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con 3 rulli di guida, di cui 1 regolabile (cad. 1 posizione per tubi fino a 110 mm e di 110 – 127 mm) per il miglior adattamento al Ø del tubo. **Registrazione rapida del mandrino** grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Impugnatura ergonomica. Rotella con rivestimento antiaderente in PTFE per lavori leggeri, in particolare con tubi in plastica con pareti spesse. Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con **rivestimento TiN**.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. **Se si sostituisce la rotella, adatto anche per tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile.**

Ricambi:

Rotella di ricambio per tubi di plastica e di raccordo n. art. 818170, nonché per rame, alluminio e inox n. art. 818175.

Ø rotella: 51 mm

Rotella largh.: 11 mm

Rotella foro: 8 mm

per Ø esterno del tubo: 50 - 127 mm

Descrizione tecnica

Ø rotella	51 mm
per Ø esterno del tubo	50 - 127 mm
Rotella largh.	11 mm

Rotella foro	8 mm
Numero di rulli di guida	3
Numero di rotelle	1

Accessori

Rotella di ricambio per rame / alluminio / inox	818175
Sbavatore universale, impugnatura bimateriale con 3 lame (S10, S20, S35)	838410
Rotella di ricambio per tubi di plastica e di raccordo	818170