

Tagliatubi INOX (VA) / Rame



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	819475
GTIN	95691318039
Classe articolo	83R

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile per sollecitazioni massime e tagli precisi tramite 6 o 12 rulli di guida. Lavorare in modo molto rapido e senza sforzi grazie ai **rulli di guida su cuscinetti e alla rotella.** Inclusa rotella di ricambio.

Uso:

Speciale per la troncatura di tubi in acciaio VA e acciaio C zincato (fino a 3 mm di spessore parete), ma anche di tubi in alluminio e rame.

Ø rotella: 22 mm Rotella largh.: 8 mm Rotella foro: 8 mm

per Ø esterno del tubo: 6 - 65 mm

Descrizione tecnica

Rotella foro	8 mm
Ø rotella	22 mm
Rotella largh.	8 mm
per Ø esterno del tubo	6 - 65 mm
Tipo di prodotto	tagliatubi



Accessori

Set di rulli per cuscinetti a sfera 6 pezzi	819479
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno $\operatorname{Per} \varnothing$ Tubo fino a 54E mm	814920 54E
Set di rotelle di ricambio, 2 pezzi	819480
Set di perni per rulli 2 pezzi	819478
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno $\operatorname{Per} \varnothing$ Tubo fino a 54 mm	814920 54
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno $\operatorname{Per} \varnothing$ Tubo fino a 35 mm	814920 35
Perni per rotella	819477