

RIDGID
 Peddinghaus

Tagliatubi a cricchetto



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	819370
GTIN	95691325730
Classe articolo	83R

Descrizione

Esecuzione:

2 – in – 1 mini tagliatubi, con **funzione di cricchetto**. Impugnatura a cricchetto leggera ed ergonomica in alluminio pressofuso. Il tagliatubi di piccole dimensioni integrato è utilizzabile anche senza impugnatura a cricchetto.

Uso:

Lavorare in modo pratico in combinazione con l'impugnatura a cricchetto, in punti di difficile accesso. Per la troncatura di tubi in rame, alluminio e ottone.

Ø rotella: 19 mm

Rotella largh.: 3 mm

Rotella foro: 4,8 mm

per Ø esterno del tubo: 6 - 28 mm

Descrizione tecnica

Rotella foro	4,8 mm
Ø rotella	19 mm
per Ø esterno del tubo	6 - 28 mm
Rotella largh.	3 mm
Numero di rulli di guida	2
Numero di rotelle	1
per tubi e altri corpi tondi	Alluminio

per tubi e altri corpi tondi	Rame
per tubi e altri corpi tondi	Ottone
con funzione cricchetto	sì
Tipo di prodotto	tagliatubi

Accessori

Perni per rotella	819476
Rotella di ricambio	819375
Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 35 mm	814920 35
Set di perni per rulli 2 pezzi	819478
Perni per rotella	819477
Perni per rotella	819376
Perni per rulli	819377
Set di ruote di ricambio 2 pezzi	819378