

Garant**Tagliatubi di piccole dimensioni universali****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	818100
GTIN	4045197595638
Classe articolo	81C

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura estremamente robusta per le massime sollecitazioni. Taglio pulito e affidabile grazie a 4 rulli di guida allineati.

Corpo base in magnesio pressofuso. Con rotella di ricambio n. art. 818110.

Vantaggi:

Durata elevata grazie al **rivestimento TiN** della rotella. Lavori facili e rapidi grazie a:

- **Impugnatura ergonomica.**
- **Struttura leggera.**
- **Rulli di guida con supporto a spina conica e rotella.**
- **Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.**

Uso:

Impiego versatile per il taglio di tubi in VA, alluminio, ottone e rame.

Descrizione tecnica

Rotella foro	4,85 mm
Ø Rotella	19 mm
Larghezza rotella	6,2 mm
Per Ø esterno del tubo	3 - 35 mm
Peso	335 g
Lunghezza	165 mm

Larghezza	65 mm
Altezza	40 mm
Numero di rulli di guida	4
Numero di rotelle	1
Per tubi e altri corpi tondi	Rame
Per tubi e altri corpi tondi	Alluminio
Per tubi e altri corpi tondi	ottone
Per tubi e altri corpi tondi	VA
Con funzione cricchetto	no
Tipo di prodotto	tagliatubi

Accessori

Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 35 mm	814920 35
Perni per rotella	819630
Rotella di ricambio	818110
Set di rulli di guida con cuscinetto a rullini 16 pezzi	818025