

RIDGID**Tagliatubi INOX (VA) / Rame****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 819470 |
| GTIN | 095691299635 |
| Classe articolo | 83R |

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura stabile per sollecitazioni massime e tagli precisi tramite 6 o 12 rulli di guida. Lavorare in modo molto rapido e senza sforzi grazie ai **rulli di guida su cuscinetti e alla rotella**. Inclusa rotella di ricambio.

Uso:

Speciale per la troncatura di tubi in acciaio VA e acciaio C zincato (fino a 3 mm di spessore parete), ma anche di tubi in alluminio e rame.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|------------|
| Per \varnothing esterno del tubo | 6 - 35 mm |
| \varnothing Rotella | 22 mm |
| Rotella foro | 8 mm |
| Larghezza rotella | 8 mm |
| Tipo di prodotto | tagliatubi |

Accessori

| | |
|---|--------|
| Set di rulli per cuscinetti a sfera 6 pezzi | 819479 |
|---|--------|

| | |
|---|-----------|
| Perni per rotella | 819476 |
| Set di perni per rulli 2 pezzi | 819478 |
| Set di rotelle di ricambio, 2 pezzi | 819480 |
| Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno Per Ø Tubo fino a 35 mm | 814920 35 |