



Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Dim. dell'impronta a croce: 0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668700 0
GTIN	4013288032782
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	80 mm
Dimensione dell'impronta a croce	0
Punta della lama	nero
Lunghezza complessiva	161 mm
Per Ø viti	fino a 2 mm
Denominazione originale prodotto	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv

Tipo di prodotto

Giravite