

**Garant****Segaccio con dentatura incrociata, Lunghezza lama: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	581730 250
GTIN	4045197910400
Classe articolo	58Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Segaccio compatto con **impugnatura bicomponente ergonomica in alluminio pressofuso** e foro. **Passo esatto in 3 posizioni** per lavorare in modo sicuro con accoppiamento di forza. Lama per segaccio con **dentatura incrociata precisa o dentatura trapezoidale** e spessore lama di 0,9 mm. **Rivestimento a pellicola sottile resistente** per basso attrito e aderenza ai trucioli. **Lama dentata indurita a impulsi** per un'affilatura a lunga durata e un taglio diritto.

**Uso:**

Perfettamente adatto per **taglio trasversale rispetto alla fibra**. Taglio rapido e diritto con **il minimo sforzo**.

**Descrizione tecnica**

Denti / pollice	9
Lunghezza lama	250 mm
Tipo di prodotto	Segaccio

**Accessori**

Lama di ricambio Lunghezza lama 250 mm	581735 250
--	------------