

**ROLLER****Portafiliera "Central" completo con valigetta in lamiera, Modello: 3/8-114****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Classe articolo	84B

**Descrizione****Esecuzione:**

Rapida sostituzione della testina mediante l'attacco semplice nella testa del cricchetto con bloccaggio rapido. Testine con asta di manovra lunga e ganasce di precisione. Le testine sono particolarmente resistenti all'usura e intercambiabili. Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario. Con le filiere per filettare in profondità fino alla parete (su bocchette corte e già installate). Non per tubi VA.

**Uso:**

Portafiliera pratico da portare nei cantieri. **Il Ø piccolo della testina consente di lavorare in punti stretti.**

**Per:**

Filettatura gas Whitworth a norma DIN 2999 **conica 1:16.**

**Contenuto:**

testine adatte, cad. 1 pz. (per filettature gas Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici

Asta di manovra: 1 pz.

**Nota:**

I seguenti componenti sono disponibili anche singolarmente su richiesta:

- **Asta di manovra n. art. 820600**
- **Valigetta in lamiera di acciaio n. art. 820620**
- **Testine complete con griffe n. art. 820650 e griffe di ricambio n. art. 820670.**

Al momento dell'ordine indicare la dimensione desiderata.

## Descrizione tecnica

Testine adatte, cad. 1 pz. (per filettatura gas Whitworth)	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici
Numero di aste di manovra	1
Norma	DIN EN 10226
Imballaggio	Valigetta di lamiera di acciaio
Tipo di prodotto	Portafiliera

## Accessori

Testina con ganasce Tipo di filettatura R1	820650 R1
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1.1/4	820650 R1.1/4
Valigetta in lamiera di acciaio per portafiliera "Central" Modello C1.1/4	820620 C1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/8	820650 R3/8
Testina con ganasce Tipo di filettatura R3/4	820650 R3/4
Asta di manovra "Central" Modello C1.1/4	820600 C1.1/4
Testina con ganasce Tipo di filettatura R1/2	820650 R1/2