

Garant**Cesoia a cremagliera per tubi di plastica, Per Ø fino a: 63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	819670 63
GTIN	4045197675880
Classe articolo	81C

Descrizione**Esecuzione:**

Cesoie per tagliare con semplicità i tubi in plastica. Ampio appoggio del tubo per taglio ad angolo retto. Lama intercambiabile temprata.

Testa in **magnesio pressofuso ergonomico con impugnature gommate**. Avanzamento del taglio a conduzione forzata mediante unità costruttiva di cremagliera e tagliente. Il tagliente, realizzato con rivestimento antiaderente in PTFE, offre caratteristiche di scorrimento straordinarie. Possibilità di sostituire la lama senza utensili grazie al sistema di cambio rapido. Anche **con arresto tubo commutabile** per tubi di $\text{Ø} \leq 50$ mm.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. (In caso di pareti molto sottili è possibile solo a determinate condizioni.) Particolarmente adatte per la preparazione della saldatura del manicotto. Cesoie a cremagliera per tubi di plastica per tagli semplici.

Nota:

Per le cesoie per tubi flessibili vedi n. art. 769940, 769960 e 769980.

Descrizione tecnica

Per Ø fino a	63 mm
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Lama di ricambio Per Ø fino a 63 mm

819675 63