



## Giravite per elettronica per viti Pozidriv ESD, Dim. dell'impronta a croce: 0



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	669910 0
GTIN	4013288039149
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.

**Lama** in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

#### Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

per  $\varnothing$  viti: fino a 2 mm

Lunghezza lame: 60 mm

Lunghezza complessiva: 157 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza lame	60 mm
Dim. dell'impronta a croce	0
Lunghezza complessiva	157 mm
per $\varnothing$ viti	fino a 2 mm
Denominazione originale prodotto	1555 PZ ESD Micro
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

