

**Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	674242 10
GTIN	7610733221288
Classe articolo	63E

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Descrizione tecnica

Esagono	10 mm
Lunghezza complessiva	50 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit