



## Chiave dinamometrica con scala, Coppia max.: 50Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657235 50
GTIN	4560138448076
Classe articolo	66F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica, regolabile tramite scala micrometrica, con dispositivo di sicurezza contro modifiche involontarie. Con testa del cricchetto reversibile e attacco quadro per chiavi a bussola.

**Unità di misura:** Nm. Con impugnatura in resina sintetica.

**Funzione:**

Al raggiungimento del valore impostato, la chiave si sblocca con un segnale sonoro e sensitivo ed è subito pronta per l'impiego.

**Uso:**

Per serie medie e grandi.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Peso	400 g
Display	analogico
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Coppia massima	50 Nm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 Nm
Campo di coppia	10 - 50 Nm
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L <sub>3</sub> ]	180 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Lunghezza complessiva L	260 mm
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Rapporto di taratura Chiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm

020010 400

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima  
1000 Nm

020020 1000