



## Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 3/75mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 674257 3/75   |
| GTIN            | 7610733221455 |
| Classe articolo | 63E           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

**Uso:**

Per viti con intaglio DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiale:**

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

### Descrizione tecnica

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Lunghezza complessiva            | 75 mm               |
| Spessore della punta             | 0,6 mm              |
| Larghezza dei taglienti          | 3 mm                |
| Codolo esagonale per bit         | E 6,3               |
| Denominazione originale prodotto | Bit Precision       |
| Profilo di manovra               | Giraviti a intaglio |
| Tipo di prodotto                 | Utensile bit        |

