

**Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 4/89mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	674260 4/89
GTIN	4013288191793
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	89 mm
Spessore della punta	0,8 mm
Larghezza dei taglienti	4 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	800/4 Z
Profilo di manovra	Giravite a intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit

