



## Raccordo con anello elastico, Raccordo esagonale: 6,3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675000 6,3
GTIN	4013288191489
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo a norma DIN 7427 B con anello elastico.

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.**
  - **Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

#### Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

### Descrizione tecnica

Raccordo esagonale	6,3 mm
Lunghezza complessiva	57 mm
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Denominazione originale prodotto	890/4/1
Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit

