



Rilevatore di coppia per TTS-2000, Coppia massima: 1355Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654910 1355
GTIN	856986007065
Classe articolo	66D

Descrizione

Esecuzione:

Il chip incorporato SMART memorizza il codice del sensore, assicurando così l'intercambiabilità di tutti i componenti del sistema. Questi rilevatori di coppia resistono a un sovraccarico meccanico pari al 150% del loro valore nominale. Se si raggiunge il 110% del valore nominale, il rilevatore emette un segnale acustico accompagnato da un avvertimento scritto visualizzabile sul display dello strumento indicatore. I rilevatori di coppia sono dotati di un cavo antitorsione di lunga durata facilmente sostituibile.

Norma:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	1,2 m
Peso	3,2 kg
Precisione di misura della coppia	±1 %
Diametro	64 mm

Campo di coppia	135 - 1355 Nm
Lunghezza	178 mm
Coppia massima	1355 Nm
Quadro di manovra maschio	1 pollici
Quadro di manovra femmina	1 pollici
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Strumento di controllo della coppia