



Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 5,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674257 5,5
GTIN	7610733221493
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Larghezza dei taglienti	5,5 mm
Spessore della punta	0,8 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Utensile bit

