



Raccordo con magnete / anello elastico, Raccordo esagonale: 7-RUND



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 675010 7-RUND |
| GTIN | 4013288017697 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo con magnete e anello elastico per bit C 6,3 (il magnete trattiene la vite).

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Lunghezza complessiva: 74 mm

Esagono di manovra esterno: D 6,3 (1/4 pollice)

Quadro interno lato macchina: Ø 7 mm (giunto a fermaglio)

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Raccordo esagonale | 7 mm |
| Lunghezza complessiva | 74 mm |
| Esagono di manovra esterno | D 6,3 (1/4 pollice) |
| Quadro interno lato macchina | Ø 7 mm (giunto a fermaglio) |
| Denominazione originale prodotto | 899/8/1 |
| per macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Portabit |

