



## Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3, Impronta Torx Plus®: 10IP



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674252 10IP
GTIN	7610733221394
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

#### Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

### Descrizione tecnica

Impronta Torx Plus®	10IP
Lunghezza complessiva	50 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto	Utensile bit