

Set di guanti in cotone, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094200 10
GTIN	4029201131456
Classe articolo	09H

Descrizione

Esecuzione:

Guanti **per operazioni a basso rischio** e **lavori di montaggio**, per evitare abrasioni, vesciche e sporco.

Leggero guanto in **maglia di cotone**, indossabile anche come sottoguanto.

Uso:

Ambienti asciutti e puliti; montaggio di precisione; lavori elettronici e di installazione.

Lavaggio: Lavaggio a mano

Colore: bianco

Descrizione tecnica

Presi da bagnati	non disponibile
EN 388 resistenza allo strappo	non disponibile
Misure guanti da lavoro	10
EN 388 resistenza alla perforazione	non disponibile
Indossabilità	buona
EN 388 resistenza al taglio	non disponibile

Presa se sporchi d'olio	non disponibile
Traspirazione	Ottima
Sensibilità tattile	Ottima
Contenuto del set	12
EN 388 resistenza all'abrasione	non disponibile
Protezione contro il calore	non disponibile
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti di cotone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Lavaggio	Lavaggio a mano
Asciugatura	asciugatura
Lunghezza	260 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Contenuto	12 paio
Colore	bianco
Campo di applicazione	Precisione
Materiale supporto	Cotone
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	13 g
Materiale	Cotone
Tipo di prodotto	Guanti di cotone