



Bit "HF" per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX27



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674255 TX27
GTIN	
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Il profilo "HF" conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®. Codifica a colore mediante rivestimento superficiale dorato. Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Funzione di fermo per registrare e serrare in modo ottimale le viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Impronta Torx®	TX27
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Denominazione originale prodotto	867/4 TORX® HF
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

