

Garant**Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni, Numero pinze: 4**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	700147 4
GTIN	4045197553539
Classe articolo	71A

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.

Articolazione con **molla di apertura incorporata**.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Norma:

DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719870 Dim. A01; A11; A21; A31.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Per anelli di sicurezza esterni di Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø punta: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Lunghezza complessiva massima: 130; 130; 175; 220 mm

Descrizione tecnica

Per anelli di sicurezza esterni di Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Numero pinze	4
Ø punta	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Lunghezza complessiva massima	130; 130; 175; 220 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo
Norma	DIN 5254 B
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange

Accessori

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A21	719870 A21
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A11	719870 A11
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A01	719870 A01
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A31	719870 A31