

Garant**Ganascia a gradino reversibile, mobile, Per larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361295 125
GTIN	4045197912428
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Uso:

Per l'alloggiamento di ganasce n. art. 361140-361151.

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

N. art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G nonché Allmatic Titan 1 e Allmatic SC125.

Nota:

Montaggio delle ganasce tramite una vite M6.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	125 mm
Altezza h ₁	19 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
C ₁	59 mm
Lunghezza ganasce l	82 mm

Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HOLEX NC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite