



Chiave dinamometrica, apparecchio base, Coppia max.: 35Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657500 35
GTIN	4045197566430
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto.**

Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582 – 657590.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Accessori speciali:

Chiave di regolazione n. art. 657520.

Descrizione tecnica

Coppia massima	35 Nm
----------------	-------

Peso	250 g
Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	7 - 35 Nm
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	Nm
Feedback	“attivazione”
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	180 mm
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Taratura e regolazione/impostazioneChiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
	020190 1000

Regolazione e taratura DAkkS incluse
Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm

Accessori

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici

657582 1-3/8

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici

657630 1-3/8

Chiavi di regolazione per la coppia

657520

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici

657630 1-1/2

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici

657630 1-1/4

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici

657582 1-1/2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici

657582 1-1/4

Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck" Coppia massima 10 Nm

654650 10

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm

654460 60