



## Mazza antirimbalo con tasselli in nylon manico in noce americano, Ø Testa della mazza: 40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754700 40
GTIN	7610733003471
Classe articolo	73B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all'usura (medio-duri).

Con manico in noce americano.

**Antirimbalo** grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell'impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

#### Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

#### Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.

Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

### Descrizione tecnica

Lunghezza manico	315 mm
Lunghezza complessiva	355 mm
Ø Testa della mazza	40 mm
Materiale corpo	Acciaio
Lunghezza testa con tasselli	110 mm
Peso	0,695 kg

Materiale manico	Manico in noce americano
Materiale inserto	Nylon bianco
Antirimbalzo	sì
Tipo di prodotto	Martello

## Accessori

Manico per martelli in noce americano con cuneo Per Ø testa 40 mm	754840 40
Inserto di ricambio in nylonbombato Ø Testa della mazza 40 mm	754730 40
Inserto di ricambio in nylonpiatto Ø Testa della mazza 40 mm	754720 40