



## Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/2 pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657580 1-1/2
GTIN	4045197527158
Classe articolo	61E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste per chiavi dinamometriche.

**Cricchetto reversibile a innesto, a sbloccaggio rapido** molto compatto.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Per :

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

#### Nota:

Altre teste di serraggio con attacco  $\varnothing 22 + 28$  mm disponibili su richiesta.

È **necessario correggere l'interasse** sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).

Materiale sostituibile: Testa a innesto

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Larghezza b: 40 mm

Altezza h: 22,5 mm

Capacità di carico permanente: 120 N·m

Barretta polisferica: 38,5 mm

Attacco: 9×12 mm

## Descrizione tecnica

Altezza h	22,5 mm
Capacità di carico permanente	120 N·m
Attacco	9×12 mm
Larghezza b	40 mm
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Interasse S	38,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	sì