

Garant**Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657580 2-1/2
GTIN	4045197527165
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto reversibile a innesto, a sbloccaggio rapido molto compatto.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Altre teste di serraggio con attacco $\varnothing 22 + 28$ mm disponibili su richiesta.

È **necessario correggere l'interasse** sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).

Descrizione tecnica

Capacità di carico permanente	300 Nm
Altezza h	22,5 mm

Larghezza b	40 mm
Attacco	14×18 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Interasse S	38,5 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	sì
Tipo di prodotto	Cricco