

**Pinza universale, esecuzione lucidata, Lunghezza complessiva: 225mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	700440 225
GTIN	4003773013198
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	225 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione

