



Chiave dinamometrica, apparecchio base, Coppia max.: 200Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657500 200
GTIN	4045197566461
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto.**

Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582 – 657590.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Accessori speciali:

Chiave di regolazione n. art. 657520.

Descrizione tecnica

Peso	720 g
------	-------

Coppia massima	200 Nm
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	50 - 200 Nm
Lunghezza complessiva L	405 mm
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	Nm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Taratura e regolazione/impostazioneChiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
	020190 1000

Regolazione e taratura DAkKS incluse Chiave
dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm

Accessori

Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido Modello-Quadro
di manovra maschio 2-1/2 pollici

657580 2-1/2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di
manovra maschio 2-1/2 pollici

657582 2-1/2

Strumento elettronico di controllo per chiavi
dinamometriche "ProTest" Coppia massima 400 Nm

654460 400

Chiavi di regolazione per la coppia

657520

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio
2-1/2 pollici

657630 2-1/2

Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici

657620 2-1/2

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio
2-3/4 pollici

657630 2-3/4