

Garant
Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni, Numero pinze: 4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	700132 4
GTIN	4045197524850
Classe articolo	71A

Descrizione
Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Norma:

DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719770 Dim. J1; J2; J3; J4.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno diritto

Per anelli di sicurezza interni di Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø punta: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Lunghezza complessiva massima: 140; 180; 225; 320 mm

Descrizione tecnica

Ø punta	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
---------	-------------------------

Per anelli di sicurezza interni di Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Numero pinze	4
Lunghezza complessiva massima	140; 180; 225; 320 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno diritto
Norma	DIN 5256 C
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

Accessori

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J3	719770 J3
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J4	719770 J4
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J2	719770 J2
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J1	719770 J1