



## Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4pollici



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 657590 1-1/4  |
| GTIN            | 4018754139606 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

**Cricchetto reversibile a innesto, a sbloccaggio rapido.** Con levetta di conversione oscillante.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

$L$  = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

#### Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

#### Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Altezza h                       | 14,5 mm         |
| Larghezza b                     | 22 mm           |
| Attacco                         | 9x12 mm         |
| Capacità di carico permanente   | 40 Nm           |
| Numero di denti                 | 22              |
| Serie                           | 725QR           |
| Quadro di manovra femmina       | 1/4 pollici     |
| Interasse S                     | 17,5 mm         |
| Materiale sostituibile          | Testa a innesto |
| Cricchetti reversibili          | sì              |
| Cricchetto a sbloccaggio rapido | sì              |
| Tipo di prodotto                | Cricco          |