



Chiave dinamometrica senza scala, Coppia max.: 12,5Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Con **dente di arresto fisso** – solo per serraggio orario.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 4% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
Peso	340 g
Coppia massima	12,5 Nm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±4 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Campo di coppia	1,5 - 12,5 Nm
Campo di coppia	1 - 9 lbfft
Feedback	"attivazione"
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	174 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	124 mm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Serie	MANOSKOP® 755R/1
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no

QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck" Coppia massima 10 Nm	654650 10