

Garant

**Pinza universale, grande rapporto di leva, cromata, manici in bimateriale,
Lunghezza complessiva: 180mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	700340 180
GTIN	4045197416919
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 63 HRC), anche per filo armonico.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione