



Circolina high-power con comando a segmenti, Ø Circolina: 66mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492225 66
GTIN	2050002067424
Classe articolo	49K

Descrizione

Esecuzione:

Circolina a LED con controller integrato per un utilizzo intuitivo. Non è necessaria un'unità di comando separata. 2 distanze di lavoro regolabili (45 - 130 mm e 80 - 300 mm). Illuminazione omogenea. Segmenti gestibili singolarmente. Funzione Memory per l'impostazione preferita. Possibilità di integrazione in ambiente ESD.

Vantaggi:

- **Diverse distanze di lavoro impostabili**
- **Non è necessaria un'unità di comando esterna**
- **Comando a segmenti flessibile e intelligente**

Fornitura:

Incluso adattatore Ø 66 mm su 58 mm, alimentatore internazionale (100 - 240 V), chiave per esagono incassato.

Accessori speciali:

Diffusore, filtro polarizzatore, adattatore per obiettivi

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Circolina	66 mm
Altezza circolina	31 mm

Larghezza circolina	128 mm
Lunghezza circolina	107 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Unità di illuminazione per strumenti di misura