

**Chiave maschio esagonale piegata fosfatata, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626038 10
GTIN	4045197921406
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

Superficie fosfatata.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 626039 e n. art. 626042).

Descrizione tecnica

Esagono	10 mm
Lunghezze dei fianchi	122×50 mm
Superficie	es. fosfatata al manganese
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

627255 9

Supporto in plastica per chiavi a brugola esagonali Numero alloggiamenti 9
