

**Chiave maschio esagonale piegata, lunga fosfatata, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626125 10
GTIN	4045197922045
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Gambo piegato a gomito secondo DIN ISO 2936 L, estremità lavorate in piano e smussate.
Acciaio al cromo-vanadio, temprato (tenace).
Superficie fosfatata al manganese.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 626108 e n. art. 626128).

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	234x50 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Supporto in plastica per chiavi a brugola esagonali Numero alloggiamenti 9	627255 9
--	----------