

Garant**Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni, Numero pinze: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	700142 4
GTIN	4045197524867
Classe articolo	71A

Descrizione**Esecuzione:**

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.

Articolazione con **molla di apertura incorporata**.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitare.

Norma:

DIN 5254 A – für Außensicherungsringe.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719870 Dim. A0; A1; A2; A3.

Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Per anelli di sicurezza esterni di Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø punta: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Lunghezza complessiva massima: 140; 140; 185; 230 mm

Descrizione tecnica

Numero pinze	4
Ø punta	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Lunghezza complessiva massima	140; 140; 185; 230 mm
Per anelli di sicurezza esterni di Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno diritto
Norma	DIN 5254 A
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

Accessori

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A3	719870 A3
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A1	719870 A1
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A0	719870 A0
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A2	719870 A2