

**Raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Classe articolo	63H

**Descrizione****Esecuzione:**

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo "**Rapidaptor**" con **accoppiamento rapido** automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3. La boccia del magnete a forma anulare mobile e libera trattiene anche viti lunghe e pesanti in modo affidabile (solo per bit C 6,3).

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccia scosta il bit dal magnete.**
  - **Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

**Nota:**

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	57 mm
Raccordo esagonale	6,3 mm
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Denominazione originale prodotto	887/4 RR

Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit