



Raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675020 6,3S
GTIN	4013288111487
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo "**Rapidaptor**" con **accoppiamento rapido** automatico e magnete (che trattiene la vite) per bit C 6,3 ed E 6,3. In acciaio legato inossidabile "Stainless", senza magnete.

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.**
 - **Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Raccordo esagonale	6,3 mm
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Denominazione originale prodotto	3888/4/1 K

Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit