



## Gambo con accoppiamento rapido e bloccaggio, Raccordo esagonale: 6,3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675025 6,3
GTIN	4045197553638
Classe articolo	62F

### Descrizione

#### Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo con **accoppiamento rapido** automatico per bit C 6,3. Il bloccaggio trattiene i bit in modo affidabile, lo sbloccaggio avviene tramite la bussola di trazione alla fine dello stelo.

**Struttura ultrasottile** per un buon accesso anche in punti stretti.

### Descrizione tecnica

Raccordo esagonale	6,3 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Attacchi per bit	D 6,3
Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit