



## Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 2/25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Con zona di torsione, **tenace**. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

#### Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Dimensione dell'impronta a croce	2
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	855/1 TZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv

Codificazione cromatica	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit