



Bit di precisione per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675285 1/25
GTIN	7610733211340
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e "Anti-Cam-Out". Il rivestimento Nano è al contempo **codificazione cromatica** e **protezione antiruggine**.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Descrizione tecnica

Dimensione dell'impronta a croce	1
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv

Tipo di prodotto

Utensile bit