

**Sonde di misura flessibili, Modello: K27****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 478485 K27    |
| GTIN            | 2050002080409 |
| Classe articolo | 47F           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Per i vari campi di misura esistono diverse tipologie di sonde a disposizione. Con queste è possibile eseguire misurazioni anche in profondità al di fuori del campo visivo. Il meccanismo tattile permette di rilevare i profili all'interno delle fessure indipendentemente dal materiale e dalla superficie.

Per applicazioni speciali sono disponibili altri tipi di sonde di forma piegata, con lama flessibile o a collo di cigno, di larghezze e lunghezze diverse. Il raggio d'azione del campo di misura è compreso tra 0,2 e 20 mm, con larghezze che vanno da 3 a 12,7 mm.

**Descrizione tecnica**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Lunghezza                 | 85 mm                     |
| Codolo lunghezza          | 70 mm                     |
| Tipo di sonda             | Sonda standard bilaterale |
| Larghezza                 | 9,5 mm                    |
| Lunghezza cavo            | 500 mm                    |
| Intervallo di misurazione | 0,7 - 3,5 mm              |
| Ø Gambo                   | 12 mm                     |
| Accuratezza               | ±50 µm                    |
| Tipo di prodotto          | Sonda                     |

