

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8802 Infinity, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094365 11
GTIN	7340118318837
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso della nuova serie Infinity, dotato di una **straordinaria sensibilità tattile** e di un'ottima presa. Con palmo resistente a oli e grassi. **Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.**

Tegera® 8802 Infinity. Robusto guanto per il montaggio con doppio rivestimento a tenuta in nitrile e schiuma di nitrile con PU a base d'acqua, adatto per aree di lavoro poco oleose e umide.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Colore: nero / giallo

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Serie	Tegera®

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / giallo
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso