

**Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice C 6,3, Esagono: 1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675290 1,5
GTIN	7610733211371
Classe articolo	63E

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseri o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.  
Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e "Anti-Cam-Out". Il rivestimento Nano è al contempo **codificazione cromatica** e **protezione antiruggine**.

**Uso:**

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

**Descrizione tecnica**

Esagono	1,5 mm
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Tipo di prodotto	Utensile bit

