

**HALDER****Martello antirimbalo con manico in noce americano, Ø Testa della mazza: 60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	755100 60
GTIN	4030618301646
Classe articolo	73W

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all'usura. **Antirimbalo** grazie alle sferette in acciaio all'interno del corpo.

Manico in noce americano 1a.

**Uso:**

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

**Ricambi:**

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 755140.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza testa con tasselli	145 mm
Ø Testa della mazza	60 mm
Lunghezza complessiva	370 mm
Materiale corpo	Tubo di acciaio
Peso	1,7 kg
Materiale manico	Manico in noce americano
Serie	SUPERCRAFT®
Materiale inserto	Nylon bianco, duro

Denominazione originale prodotto	SUPERCRAFT
Dispositivo di sicurezza corpo-manico	Cuneo in alluminio e spina di sicurezza
Superficie	Verniciatura a polvere
Antirimbazzo	sì
Tipo di prodotto	Martello

## Accessori

Manico per martelli in noce americano Per Ø Testa della mazza 60+70 mm	755140 60+70
Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 60 mm	754910 60