

Garant**Portautensili VDI, Pinza di serraggio ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319292 25
GTIN	4045197922915
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:****Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.**

Gli adattatori a cambio rapido n. art. 319285; 319286; 319289 sono avvitati direttamente nel portautensili. Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).

Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

Descrizione tecnica

Ø Esterno d ₃	68 mm
Ø Esterno d ₁	30 mm

l ₂ con pinza di serraggio ER	36 mm
l ₂ con adattatore di ricambio	64,5 mm
x con adattatore di ricambio	116 mm
x con pinza di serraggio ER	87 mm
Ø Portautensili base d ₂	52 mm
Filettatura M	M32×1,5
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido